

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9422TDF63

Lasttrennschalter, Sicherung 60A, 600V, <= 600 VAC, 15HP, 200/230VAC

Hauptmerkmale



Bereich	9422T
Produkt	Trennschalter
Trennungstyp	Schmelztrennschalter

Zusatzmerkmale

Montagetyp	Flansch Stange variable Tiefe
Nennstromstärke	60 A
Pferdestärke-Leistung	15 Hp bei 200 V AC 15 Hp bei 230 V AC 30 Hp bei 460 V AC 50 Hp bei 575 V AC 10 hp bei 250 V DC
Sicherungseinstufung	60 A bei 600 V
Grifftyp	Separat zu bestellen
Art der Sicherung	J H K R

Montage

Zertifizierungen	UL zugelassen [RETURN] CSA
------------------	----------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,034 cm
VPE 1 Breite	28,448 cm
VPE 1 Länge	40,64 cm
VPE 1 Gewicht	2,817 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
