



Hauptmerkmale

Bereich	9422T
Produkt	Trennschalter
Trennungstyp	Schmelztrennschalter

Zusatzmerkmale

Montagetyp	Flansch Kabel variable Tiefe
Nennstromstärke	100 A
Pferdestärke-Leistung	25 Hp bei 200 V AC 30 Hp bei 230 V AC 60 Hp bei 460 V AC 75 Hp bei 575 V AC 20 hp bei 250 V DC
Sicherungseinstufung	100 A bei 250/600 V
Grifftyp	Separat zu bestellen
Art der Sicherung	J R H K

Montage

Zertifizierungen	CSA[RETURN]UL zugelassen
------------------	--------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,78 cm
VPE 1 Breite	27,94 cm
VPE 1 Länge	40,64 cm
VPE 1 Gewicht	2,667 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
