



**Hauptmerkmale**

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	277 V AC 60 Hz

**Zusatzmerkmale**

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	277 V entspricht IEC 60947-1
Schwellenwert-Auslösespannung	< 0,35 Un ausfallsichere Öffnung 0,35 - 0,7 Un mögliche Öffnung 0,85 - 1,1 Un ermöglicht das Schließen
Montagemode	Interne Montage
Max. Einschaltleistung in VA	7 VA
Max. Halteleistungsaufnahme in VA	7 VA
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Betriebszeit	< 50 ms
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge	8 mm

**Montage**

Menge pro Satz	Satz à 1
----------------	----------

**Verpackungseinheiten**

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	62,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,100 cm
VPE 2 Breite	13,200 cm
VPE 2 Länge	18,500 cm
VPE 2 Gewicht	661,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,300 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------