

XB5S9B2M12

Biometrischer Taster, Harmony XB5S,
Fingerabdrucksensor, Kunststoff, 22mm, mit
USB, monostabil, M12 Kabel, 24V ACDC



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Biometrischer Taster RGPD
Produktspezifische Anwendung	Industriemaschinen
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5S
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	22 mm
Ausgangstyp	PNP
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP20 (Rückseite) entspricht EN/IEC 60529
Operatortyp	Momentan
Betriebsprofil	Fingerabdruck-Erkennung
Speichernutzung	200 Benutzer mit bis zu 2 Fingerabdrücken pro Benutzer

Zusatzmerkmale

Bezeichnung der Software	XB5SSoft
Gehäusematerial	Polyamid PA66
Kabelisolationsmaterial	PvR
Betriebsposition	Installation auf flacher Oberfläche
Funktion des Moduls	Monostabil
Produktgewicht	0,215 kg
Beschriftung	CE
Port Protokoll	USB
Steckertyp	USB Typ A Stecker mit 1 m Kabel
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Anzeige Ausgangsstatus
Kurzschlusschutz	250 mA externe Sicherung Typ gG
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V DC
Elektrische Verbindung	M12 Stecker von 0,2 m
Versorgungsspannungsgrenzen	20...30 V DC
Schutzart	Überlastschutz
Max. Schaltstrom	200 mA
Restspannung Ures	1 V geschlossener Status
Leistungsaufnahme	<= 70 mA keine Last
Verzögerung erster Wert	3 s + 0,5 ms pro registriertem Benutzer
Maximale Verzögerungswiederherstellung	1,5 s
Max. Verzögerungsreaktion	1,5 s

Montage

Baureihe	Harmony XB5S
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Schutzart (NEMA)	NEMA 12
Normen	IEC 61000-6-2
Produktzertifizierungen	UL

Vibrationsfestigkeit	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,6 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	18,4 cm
VPE 1 Gewicht	189,0 g


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen der biometrischen Schalter



e: Von 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

M12-Steckverbinder

M12-Steckverbinder



- 1: (+)
- 3: (-)
- 4: Ausgang