



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Baureihe | Harmony XB6E |
| Produkt- oder Komponententyp | Wahlschalter, Monoblockausführung |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XB6E |
| Blendenmaterial | Kunststoff |
| Montagedurchmesser | 16 mm |
| Verkauf je unteilbare Menge | 5 |
| Form des Signaleinheitkopfes | Rund |
| Operatortyp | rastend |
| Betriebsprofil | Schwarz Standardgriff |
| Betriebs-Positionsinformation | 2 Stellungen |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 Wechslerkontakt |
| Betrieb der Kontakte | Mit Sprungfunktion |
| Anschlüsse - Klemmen | Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm ² AWG 19 Stecksockel für Schnellanschluss |
| Kontaktmaterial | Hauchvergoldetes Silber |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktgewicht | 0,01 kg |
| Überspannungskategorie | II entspricht IEC 60536 |
| Beschriftung | CE |
| Mechanische Lebensdauer | 250000 Zyklen |
| Anzugsmoment | 0,6...1 Nm |
| Kontaktwiderstand | 50 MOhm bei 1/6 V |
| Kurzschlusschutz | 2 A Patronensicherung Typ gG |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 3 A (Stecksockel für Schnellanschluss) 5 A |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 1,5 A bei 120 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 240 V, AC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,7 A bei 240 V, AC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 120 V, AC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 24 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,7 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,2 A bei 125 V, DC-12 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,15 A bei 125 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen, AC, 0,7 A bei 220 V entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10...55 °C |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Normen | IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-1 |
| Produktzertifizierungen | CCC[RETURN]cURus |
| Vibrationsfestigkeit | 1 mm (f= 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 9,5 cm |
| VPE 1 Länge | 20,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 11,0 g |
| VPE 2 Art | BAG |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 2 Breite | 9,5 cm |
| VPE 2 Länge | 20,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 61,0 g |
| VPE 3 Art | S01 |
| VPE 3 Menge | 50 |
| VPE 3 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 3 Breite | 15,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 872,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|