



### Hauptmerkmale

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                 | Altivar Easy 610<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Prozess ATV900                                                                                                                                                                            |
| Zubehör / Teiletyp       | Montageplatte                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zubehör / Teilekategorie | Montage- und Befestigungszubehör                                                                                                                                                                                                                |
| Produktkompatibilität    | ATV610 Frequenzumrichter 11 kW Motor<br>ATV610 Frequenzumrichter 7,5 kW Motor<br>ATV630 Frequenzumrichter 11 kW Motor<br>ATV630 Frequenzumrichter 7,5 kW Motor<br>ATV930 Frequenzumrichter 11 kW Motor<br>ATV930 Frequenzumrichter 7,5 kW Motor |
| Zubehör / Zielkategorie  | Frequenzumrichter                                                                                                                                                                                                                               |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bausatz-Zusammensetzung | Schrauben<br>1 Unterteil EMV-Platte<br>1 Oberteil EMV-Platte<br>Klemmen |
| Produktgewicht          | 0,43 kg                                                                 |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 7,62 cm  |
| VPE 1 Breite  | 17,78 cm |
| VPE 1 Länge   | 23,37 cm |
| VPE 1 Gewicht | 0,48 kg  |
| VPE 2 Art     | S04      |
| VPE 2 Menge   | 16       |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 2 Breite  | 40 cm    |
| VPE 2 Länge   | 60 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 8,798 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|