



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Produktkompatibilität	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Ohmscher Widerstand	10 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

Mittlere verfügbare Leistung	1 kW bei 50 °C 1,15 kW bei 40 °C
Dauerleistung	1000 W
Elektrische Verbindung	M6 Stabdraht für Antrieb Terminal, Verbindungskapazität: ≤ 2,5 mm² / AWG 14 für Temperatur-Kontrollschalter
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	240 mm
Höhe	484 mm
Tiefe	301 mm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	33,200 cm
VPE 1 Breite	40,800 cm
VPE 1 Länge	57,600 cm
VPE 1 Gewicht	9,648 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	6

VPE 2 Höhe	97,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	72,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

