




Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp	Montagekit
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Einzelteile	Wahlschalter mit hoher Schutzkragen und Starkschutz Leuchtdrucktaster mit hoher Schutzkragen und Starkschutz

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ZB4BK ZB4BD.8 ZB4BD ZB4BD.9 ZB4BJ ZB4BH..3 ZB4BA.6 ZB4BW
Oberflächenbeschaffenheit	Verchromt
Schutzart (IP)	IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9
Schutzart (IK)	IK06 entspricht IEC 50102
Montagedurchmesser	30,5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	4,300 cm
VPE 1 Länge	5,200 cm
VPE 1 Gewicht	31,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,889 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen mit Schnellmontagekit



- e: Klemmstärke: 1,2 bis 2,8 mm / 0.05 to 0.11 in.
(1) Zusätzliche Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

Schalttafelausschnitt und Montage

