



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Produkt- oder Komponententyp	Halbleiterrelais bis 10 A
Kurzbezeichnung des Geräts	SSL
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Output switching mode	Gleichspannungsschaltend

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Schraubbuchse
[In] Bemessungsstrom	3,5 A
Ausgangsspannung	1 - 24 V DC
SPANNKRAFT	< 0,5 Nm 4,4 lb-in
Anschlüsse - Klemmen	Flexibles Kabel mit Kabelende, 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) Festes Kabel mit Kabelende, 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24 - AWG 14)
Kapazitätsunsymmetrie	1,5 pF Eingang/Ausgang
Minimale Schaltspannung	4 V DC einschalten
Maximale Schaltspannung	1 V DC ausschalten
Eingangsimpedanz	500 Ohm
Vollwellen-Ausgangstyp	Mosfet-Ausgang Gleichspannungsschaltend
Laststrom	0,001...3,5 A
Überspannung	30 V DC
Stoßstrom	9 A für 10 ms
Max. Spannungsabfall	<0,5 V eingeschaltet
Kriechstrom	0,001 mA ausgeschaltet
Reaktionszeit	0,12 ms (ausschalten) 0,1 ms (einschalten)
Überspannungskategorie	III
Breite	6,2 mm
Höhe	96,5 mm
Tiefe	79,5 mm
Produktgewicht	0,0285 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Spannungsfestigkeit	2500 V für Ein-/Ausgang
Verschmutzungsgrad	2
Normen	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UL 508[RETURN]CSA22.2 Nr. 14-10[RETURN]GOST
Beschriftung	CURus CSA CE EAC
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	27,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	20,000 cm
VPE 2 Gewicht	917,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,222 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Months
----------	-----------

Dimensions



Derating Curves



A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)