



Hauptmerkmale

Baureihe	AccuSine
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Kompatible Produktfamilie	AccuSine AccuSine PCS+ Aktiver Oberschwingungsfilter AccuSine AccuSine PFV+ elektronischer VAR-Regler
Typ des Stromwandlers	Massivkern
Form	Rund
Sekundärstrom	5 A

Zusatzmerkmale

Stromwandlerverhältnis	400/5
Elektrische Verbindung	Loser Leiter: 609,6 mm (AWG 16) 600 V
Eingangsimpedanz	0,6 Ohm
[In] Bemessungsstrom	400 A
Netzwerkfrequenz	50 - 400 Hz
Messgenauigkeit	1 %
Genauigkeitsklasse	Klasse 1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	600 V AC 50 - 400 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	10 kV (50 µs)
Tiefe	28 mm
Durchmesser	Innen: 63,5 mm Außen: 116,3 mm
Produktgewicht	0,68 kg

Montage

Normen	UL 1015
Produktzertifizierungen	cURus[RETURN]CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,2 cm
VPE 1 Breite	28,3 cm
VPE 1 Länge	38,1 cm
VPE 1 Gewicht	999,99 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------