



## Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produktname	Linery TR
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts	TRR
Typ des Klemmenblocks	Schutzerdung
Klemmenleistenniveau	1
Montagemodus	Aufsteckbar
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Länge	87 mm
Farbe	Grüngelb
Menge pro Satz	Satz á 50

## Zusatzmerkmale

Breite	6,2 mm
Höhe	36,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	2 Federklemme: nachgeschaltet 2 Federklemme: vorgeschaltet
Anzahl der Verbindungen	4
Anschlussposition	Oben
Anzahl von Messeingängen	2
Kabel-Querschnitt	0,08...4 Mm <sup>2</sup> , starr 0,2...4 Mm <sup>2</sup> , flexibel mit Kabelende 0,08...4 mm <sup>2</sup> , flexibel ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Tool-Typ	Verbindung: Flanschschraubendreher Trennung: Flanschschraubendreher
Material	Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Dielektrischer Verlust	0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250 0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante	3,7 bei 1 MHz
Widerstandsfähigkeit	10000 MΩ.M entspricht IEC 60093 10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand	1000 GΩ entspricht IEC 60093 1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit	500 CTI (> 400 kV) entspricht IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit	V0, Dicke 0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht	17,7 g
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

Produktzertifizierungen	cURus[RETURN]LR[RETURN]IEC-Ex[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]VDE[RETURN]DNV
Spannungsfestigkeit	1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...130 °C entspricht IEC 60216-1 -40...130 °C entspricht VDE 0304-T21

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	27,0 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4,6 cm
VPE 2 Breite	9,7 cm
VPE 2 Länge	31,8 cm
VPE 2 Gewicht	929,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,649 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------