



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler Canalis KT Stromschienenverteiler
Angebotstyp	Classic
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	250 A bei 35 °C
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: Compact NSX250
Geliefertes Zubehör	Leistungsschalter separat zu bestellen
Montagemodus	Platte mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
[U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steuerungstyp	Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung	Gecrimpter Kabelschuh - ISO40 - Kabel: 150 mm <sup>2</sup> flexibel Gecrimpter Kabelschuh - ISO40 - Kabel: 150 mm <sup>2</sup> fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Anzahl von Öffnungen	1 Öffnung für Stützdurchführungsplatte FL21
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Gehäusematerial	Metall
Breite	500 mm
Tiefe	300 mm
Tiefe (Tür offen)	726,5 mm
Höhe	400 mm
Produktgewicht	12,5 kg

### Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	33,5 cm
VPE 1 Breite	45,5 cm
VPE 1 Länge	55,0 cm

VPE 1 Gewicht	13,248 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	83,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	86,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------