



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFL160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation FuPact: fixiert ISFL250 - 630 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	10 3P: Montageplatte Träger: ISFL160 vertikal Anlage 5 3P: Montageplatte Träger: ISFL250 - 630 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	24
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	570 mm
Produktgewicht	10,06 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFL160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 10 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFL250 - 630 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	62,0 cm
VPE 1 Länge	125,0 cm
VPE 1 Gewicht	10,75 kg
VPE 2 Art	PAL

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	104,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	125,0 cm
VPE 2 Gewicht	119,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------