



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4 3P: fixiert ISFT160 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	6 Module: ISFT160, direkt in 650 mm breit Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	550 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	2,02 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 6 62,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,096 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,500 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	60,500 cm
VPE 2 Gewicht	11,696 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	107,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	291,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------