



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NT12 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NT16 vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Frontanschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	11
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	550 mm
Breite	321 mm
Produktgewicht	1,88 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	32,5 cm
VPE 1 Länge	55,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,833 kg

VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	13,774 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	28
VPE 3 Höhe	44 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	66 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------