


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03714

PrismaSeT-P, Frontplatte,
ComPacT INS-INV630b-1600
4polig,Festeinbau,vertikal,Breite=650mm,Höhe=6Modu



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fixiert INS630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fixiert INV630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: INS630b - 1600 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV630b - 1600 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,92 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPacT INS630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPacT INV630b - 1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	35,000 cm
VPE 1 Länge	50,400 cm
VPE 1 Gewicht	926,000 g
VPE 2 Art	S04

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,886 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------