



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Typ der Frontplatte	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A

#### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	72
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	36
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Breite	850 mm
Produktgewicht	0,88 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fixiert 72 direkt 3 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fixiert 72 direkt 3

#### Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	16 cm
VPE 1 Länge	75 cm
VPE 1 Gewicht	908 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8

VPE 2 Höhe	13 cm
VPE 2 Breite	17 cm
VPE 2 Länge	76 cm
VPE 2 Gewicht	7,539 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	264
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	260 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------