



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Classic Control system
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Netzsteckdosenverteilung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _e	16 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Sammelschienenbündelpolarität	12+ L1 + L3 + N + PE
Schutzart	Sicherung
Sicherungstyp	Zylindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG entspricht NF
Kommunikationsprotokoll	DALI
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Beschreibung Abzweiginheit Sockel	VDE 2P+E 10/16 A 250 V
Geliefertes Zubehör	Fuse not supplied
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Breite	160 mm
Tiefe	53 mm
Höhe	68 mm
Produktgewicht	90 g
Normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	16 cm
VPE 1 Gewicht	250 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------