



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Schütz für definierte Anwendungen
[In] Bemessungsstrom	50 A
Anzahl der Pole	3P
Zusammensetzung des Polkontakte	3 S
Baureihe	DPA

Zusatzmerkmale

Motorleistung (HP)	3 Hp bei 115 V AC, 1 Phase 10 Hp bei 230 V AC, 1 Phase 15 Hp bei 230 V AC, 3 Phasen 30 Hp bei 460 V AC, 3 Phasen 30 hp bei 575 V AC, 3 Phasen
Anzugsbemessungsstrom	300 A bei 277 V AC 250 A bei 460 V AC 200 A bei 575 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	600 V AC
Steuerkreisspannung	120 V AC bei 60 Hz 110 V AC bei 50 Hz
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Elektrische Verbindung	Gehäuseösen Schnellanschlussklemmen
Höhe	104,90 Mm 105 mm
Breite	65,02 Mm 65 mm
Tiefe	93,22 Mm 93 mm
Produktgewicht	0,68 Kg 0,68 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL zugelassen[RETURN]CSA
-------------------------	--------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,398 cm
VPE 1 Breite	7,112 cm
VPE 1 Länge	11,43 cm
VPE 1 Gewicht	680,389 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------