

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# GS1AN11

Hilfsschalter, TeSys GS, 1Ö+1S, frontseitig/  
rechtseitig, 50-1250A



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AN
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Unverzögert
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	20 A (bei 40 °C)
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1 A bei 220 V DC-13 10 A bei 230 V AC-15 12 A bei 127 V AC-15 4 A bei 48 V DC-13 6 A bei 440 V AC-15 8 A bei 400/415 V AC-15 1,2 A bei 110 V DC-13

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS Sicherung für Lasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	1250 A 160 A 400 A 50 A 63 A 800 A 250 A 315 A 600 A 125 A 100 A 60 A 200 A 630 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Bediengriffs	Direkt vorne Direkt rechts Außen, rechte Seite Außen, Frontseite
Produktgewicht	0,132 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm

VPE 1 Gewicht	126,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,704 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------