



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	8 mm Beton 8 mm Ziegel 7 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	45 mm
Schraubendurchmesser	5...6 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 1,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,8 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,7 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 120 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 80 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 70 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 25 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Brown
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	8 mm
Länge	40 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 10
Verpackungstyp	Plastiktüte und Pappe mit Eurohole

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	1,5 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	20,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate