



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Control system
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _n	16 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX
Polarität Abzweiginheit	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl
Schlossfarbe Abzweig	Blau

Zusatzmerkmale

Farbe	Creme (RAL 9001)
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Schutzart	Ohne Schutz
Breite	168 mm
Tiefe	33 mm
Höhe	53 mm
Produktgewicht	90 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	92,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12 cm
VPE 2 Breite	16 cm

VPE 2 Länge	25 cm
VPE 2 Gewicht	986 g
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	440
VPE 3 Höhe	62,5 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	43,384 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------