

Produktdatenblatt

Eigenschaften

XVR3B04S

Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, rot, integrierte LEDs, mit Buzzer, 12-24V DC



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Anzeigeeinheit	LED-Leuchtelelement
Tonsignalisierung	Akustikelement: 70...90 dB bei 1m
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, rot
Geräteanwendung	Gabelstapler Planierraupe Fahrerloses Transportfahrzeug

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Drehlicht Blinkend Blitzlicht
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polykarbonat): Linsen PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat): Gehäuse EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Sockel
[UH,nom] Nennhilfsspannung	12 - 24 V DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	10-30 V DC
Einschaltstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	3,1 W
Beschriftung	CE
Installationsrichtung	Aufrecht Innenbereich Seitlich Innenbereich Umgekehrt Innenbereich Aufrecht Außeneinsatz
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Leistungsaufnahme	3000 mA
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Produktgewicht	0,538 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	35...85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit	4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht)
Schutzart (IP)	IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt) IP23 (Aufrecht)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	13,85 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	660 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	6,4 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	71,5 cm
VPE 3 Breite	68 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	29,8 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen




Schalttafelausschnitt

Gerade Verdrahtung



Seitliche Verdrahtung



Verdrahtungsplan

