



Hauptmerkmale

Baureihe	Easy9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	2L
Länge in 18-mm-Modulen	57

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	28-polig 2 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 2P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	36 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	2 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz Ph/N 400 V AC 50 Hz Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Easy9 (Easy9 XP)

Montage

Normen	IEC 60439-1 IEC 60664
Feuerbeständigkeit	850 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	2,500 cm
VPE 1 Länge	100,000 cm
VPE 1 Gewicht	300,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,200 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm

VPE 2 Länge	106,700 cm
VPE 2 Gewicht	1,702 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	270
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	101,100 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------