



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	57

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	14-polig N + 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P + N 1 x 4P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Gabel
Abstand zwischen den Polen	72 mm
Beschriftung	N L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 Switch

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	CE
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	100 cm
VPE 1 Gewicht	518 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,5 cm
VPE 2 Breite	106,5 cm
VPE 2 Länge	9 cm
VPE 2 Gewicht	2,77 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	43 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	117 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------