



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Block für Prüflicht
Produktkompatibilität	LED-Modul BA 9s
Lichtblocktyp	Einzelblock für Prüflichtfunktion
[UH,nom]	12 V AC/DC
Nennhilfsspannung	24 V AC/DC 24 - 120 V AC/DC
Elektrische Verbindung	Eindrähtig

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I für Harmony XB4 entspricht IEC 60536 Klasse II für Harmony XB5 entspricht IEC 60536
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Normen	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Produktzertifizierungen	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL- gelistet[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	8,8 cm
VPE 1 Länge	5,2 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	165
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,65 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Verdrahtungsplan

