

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LV432598T

Drehantrieb mit Türkupplung für ComPacT
NSX 400/630, schwarzer Griff, Achsenlänge
209 bis 600 mm, IP55



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NSX400 - 630 neue Generation
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Montageposition des Drehgriffs	Vorne
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX400 neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX630 neue Generation EasyPact EasyPact CVS400 EasyPact EasyPact CVS630 PowerPact PowerPact Multistandard

Montage

Schutzaart (IP)	IP55
-----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	48,500 cm
VPE 1 Gewicht	905,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,480 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	75,852 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------