



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Rückwand mit Schlitten Rückwand ohne Aussparung
Montagemodus	-
Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Nennbetriebsstrom Ie	63 A
[In] Bemessungsstrom	63 A bei 40 °C
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	12 kA
I²t bei Aktivierung	2400000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Tunnelklemmen 25 mm² Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 4...6 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 4...6 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 4...6 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 4...6 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 1,5...4 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 1,5...4 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 1,5...4 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 1,5...4 mm² (flexibel)
9-mm-Raster	24
Gesamtzahl der 18-mm-Module	12
Produktgewicht	0,46 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,7 cm
VPE 1 Breite	6,2 cm
VPE 1 Länge	23,2 cm
VPE 1 Gewicht	450,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,5 cm
VPE 2 Breite	23,0 cm
VPE 2 Länge	24,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,504 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	420
VPE 3 Höhe	100,0 cm
VPE 3 Breite	60,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	195,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------