



## Hauptmerkmale

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Harmony XAP                                                                                                                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp   | Leere Kontrollstation, Druckguss                                                                                                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | XAPK                                                                                                                                                        |
| Produktbestimmung              | Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm                                                                                                           |
| Größe der Produktfrontplatte   | 80 x 80 mm                                                                                                                                                  |
| Nutzbare Tiefe                 | 49 mm                                                                                                                                                       |
| Anzahl der Ausschnitte         | 1 Ausschnitt                                                                                                                                                |
| Farbe des Schaltschranksockels | Yellow (RAL 1004)                                                                                                                                           |
| Farbe der Abdeckung            | Gelb (RAL 1004)                                                                                                                                             |
| Material                       | Zinkdruckguss                                                                                                                                               |
| Verkauf je unteilbare Menge    | 1                                                                                                                                                           |
| Schutzart (IP)                 | IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der vertikalen Zeilen   | 1                                   |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 1                                   |
| Abmessungen des Ausschnitts    | Ø 22 mm                             |
| Typ der Bedieneinheit          | Metall                              |
| Kabeleinführung                | 2 Kabelverschraubung entspricht ISO |
| Gewindetyp                     | M20 x 1,5                           |
| CAD-Gesamtbreite               | 80 mm                               |
| CAD-Gesamthöhe                 | 80 mm                               |
| CAD-Gesamttiefe                | 51,5 mm                             |
| Produktgewicht                 | 0,455 kg                            |

## Montage

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TC                                                           |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...70 °C                                                  |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse I entspricht IEC 61140                                |
| Schutzart                        | UL type 4 entspricht UL 50 E<br>UL Typ 4X entspricht UL 50 E |
| Schutzart (IK)                   | IK07 entspricht IEC 62262                                    |
| Chemikalienbeständigkeit         | Special treatment can be obtained on request                 |
| Produktzertifizierungen          | UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC                                   |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 8,000 cm   |
| VPE 1 Breite  | 8,500 cm   |
| VPE 1 Länge   | 9,000 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 541,000 g  |
| VPE 2 Art     | S02        |
| VPE 2 Menge   | 12         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 6,753 kg   |
| VPE 3 Art     | P06        |
| VPE 3 Menge   | 192        |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 116,048 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                                              |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                                                 |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                       |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                                                             |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                            |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|