



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Stromquellenwechsel: fixiert NSX100 - 250 Netzumschalter - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	250 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,76 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 3P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 4P 2 direkt 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 3P 1 Frontanschluss 11 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 4P 1 Frontanschluss 11 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fixiert mechanische Verriegelung vertikal 4P 1 Frontanschluss 11

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	763,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	27,0 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,883 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	35,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------