



**Hauptmerkmale**

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schutzgehäuse
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör Schutzzubehör
Zusätzliche Informationen	CT-Gehäuse 630/1600 A-Messung Die obere u.untere Platte haben Vorpräg.f.d.Einführen v.Leit.oder Schienen Gehäuse mit durch Blei abdichtbaren Platten vorne oder hinten

**Zusatzmerkmale**

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Produktbestimmung	Für Gerätefach mit 400 mm tiefen Rahmen Für Gerätefach mit 600 mm tiefen Schrank
Bausatz-Zusammensetzung	2 tiefeneinstellbare Stützen 2 Längs-Querteile mit Bohrungen
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	12
Höhe	571 mm
Breite	575 mm
Farbe	Weiß
Farbcode	RAL 9003
Produktgewicht	18,34 kg
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

**Verpackungseinheiten**

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	61,5 cm
VPE 1 Länge	65,5 cm
VPE 1 Gewicht	16,534 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	41,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	210,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------