



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation Altstart: ATS01N103/106FT Phaseo: NS/NS-Transformator
Beschreibung Pole	4 3P: modulare Schiene Träger: TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	0,48 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Altstart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Altstart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	21,000 cm
VPE 1 Länge	27,000 cm
VPE 1 Gewicht	468,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	22,000 cm
VPE 2 Länge	27,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,866 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	97,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	306,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------