




Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Adapter
Produktkompatibilität	KS
[I _e] Betriebsbemessungsstrom	500 A
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Anpassung
Geräteanwendung	Altes Angebot übernehmen
Montageort	Zwischen Kabelkanälen
Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Sammelschiene
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Breite	324 mm
Tiefe	132 mm
Höhe	200 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	3,65 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,200 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	32,400 cm
VPE 1 Gewicht	3,650 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	43,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	50,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------