



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlusssschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlusssschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,12 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	31,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,119 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	32,0 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,484 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	45,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	114,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------