




### Hauptmerkmale

|                                                                     |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                                            | TeSys                                                                                                                                     |
| Kurzbezeichnung des Geräts                                          | GS2AF                                                                                                                                     |
| Produkt- oder Komponententyp                                        | Hilfskontakt                                                                                                                              |
| Kontaktanwendung                                                    | Anzeige Sicherung durchgebrannt                                                                                                           |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte                                | 1 Wechslerkontakt                                                                                                                         |
| Betrieb der Kontakte                                                | Unverzögert                                                                                                                               |
| [I <sub>th</sub> ] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 16 A (bei 40 °C)                                                                                                                          |
| [I <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsstrom                           | 12 A bei 24 V DC-13<br>2 A bei 48 V DC-13<br>3 A bei 400 V AC-15<br>4 A bei 230 V AC-15<br>0,4 A bei 220 V DC-13<br>0,6 A bei 110 V DC-13 |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie     | TeSys TeSys GS Sicherungslasttrennschalter |
| Mechanische Lebensdauer       | 30000 Zyklen                               |
| Elektrische Lebensdauer       | 30000 Zyklen AC-15                         |
| Produktkompatibilität         | GS                                         |
| Beschreibung der Pole         | 3P                                         |
| Bemessungsstrom des Schalters | 1250 A                                     |
| Sicherungstyp                 | NFC<br>DIN                                 |
| Sicherungsgröße               | 4                                          |
| Produktgewicht                | 0,08 kg                                    |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 20,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 38,0 g  |
| VPE 2 Art     | S01     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 578,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>    |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|