



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	25 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: für aM zylindrisch Sicherung, Größe 10 x 38 mm - 25 A entspricht NF Standard Sicherungslasttrennschalter: für gG zylindrisch Sicherung, Größe 10 x 38 mm - 20 A entspricht NF Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen Kabelklemme
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE 3L+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4,6 kV
Nennisolationsspannung Ui	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - Kabel: 6 mm ² flexibel Kabelklemme - Kabel: 10 mm ² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breite	103 mm
Tiefe	48,8 mm
Höhe	161 mm
Produktgewicht	0,38 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,800 cm
VPE 1 Breite	11,800 cm
VPE 1 Länge	15,800 cm
VPE 1 Gewicht	291,000 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,617 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	384
VPE 3 Höhe	82,300 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	133,872 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------