# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# LV429493
## Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 250 4P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation<br>ComPact NSX100 - 250 |
| Kurzbezeichnung des Geräts | VigiPacT |
| Produkt- oder Komponententyp | Vigi-Erweiterung |
| Geräteanwendung | Verdrahtung |
| Kompatible Produktfamilie | ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation Leistungsschalter<br>ComPact Compact NSX250 Leistungsschalter |
| Beschreibung der Pole | 4P |
| [In] Bemessungsstrom | 250 A |
| Erdschluss-Schutzklasse | Klasse A<br>Klasse AC |
| Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit | Einstellbar |
| Erdschlussempfindlichkeit | 0,03 A für Klasse A<br>0,1 A für Klasse A<br>0,3 A für Klasse A<br>0,5 A für Klasse A<br>1 A für Klasse A<br>3 A für Klasse A<br>10 A für Klasse AC<br>30 A für Klasse AC |
| Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses | Einstellbar |
| [Δt] Einstellung der Zeitverzögerung für den Rest-Erdschluss | 0 Ms<br>60 Ms<br>150 Ms<br>300 Ms<br>500 Ms<br>800 Ms<br>1,2 S<br>4 s |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 200 - 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Erdschlussschutz | Mit |
| Max. Abschaltdauer | 800 ms |
| Überspannungskategorie | IV |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II |
| Normen | IEC 60947-2 |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 13,5 cm |
| VPE 1 Breite | 14,2 cm |
| VPE 1 Länge | 17,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,34 kg |
| VPE 2 Art | S04 |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 40,0 cm |
| VPE 2 Länge | 60,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 16,52 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 48 |
| VPE 3 Höhe | 42,0 cm |
| VPE 3 Breite | 80,0 cm |
| VPE 3 Länge | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 78,0 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |