



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Reliable ventilation and filter function kit
Geräteanwendung	Complete package for ClimaSys digitalized fan and filter For standard architecture (fan bottom and grille on top) Dedicated to be applied on existing installations
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa

Zusatzmerkmale

Verpackungstyp	Consumer packaging
Kabeltyp	For communication between sensor and controller: Kabel mit 2-paarig verdrehten Adern - 1 m
Nennspannung	90...240 V AC 50/60 Hz
Geräteaufbau	2 x Abdeckung Rauchschwarz 2 x G2 smart filter 2 x dust sensor 1 x filterstat controller 230 V AC 1 x RPM sensor 1 x sticker support tool 10 x stickers 3 x Cable 1 x flap retainer
Abmessungen des Ausschnitts	125 x 125 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,4 cm
VPE 1 Breite	24,8 cm
VPE 1 Länge	26,8 cm
VPE 1 Gewicht	768,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	20,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,89 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------