



### Hauptmerkmale

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Baureihe                                    | TeSys             |
| Produkt- oder Komponententyp                | Schützspule       |
| Kurzbezeichnung des Geräts                  | LX1D6             |
| Steuerstromkreis-Typ                        | AC bei 50/60 Hz   |
| [Uc]<br>Steuerkreisspannung                 | 230 V AC 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Widerstand               | 115 Ohm bei 20 °C |
| Induktivität des geschlossenen Stromkreises | 7,7 H             |
| Produktkompatibilität                       | LC1D95<br>LC1D80  |
| Mechanische Lebensdauer                     | 4 Mcycles         |
| Max. Betriebsrate                           | 3600 cyc/h 60 °C  |

### Zusatzmerkmale

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spulentechnologie            | Ohne integriertes Beschaltungsmodul                                                                                                                    |
| Steuerkreisspannungsgrenzen  | Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)<br>Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)<br>Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <55 °C) |
| Anzugsleistung in VA         | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)                                                                         |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)                                                                             |
| Wärmeabgabe                  | 6...10 W bei 50/60 Hz                                                                                                                                  |

### Montage

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...60 °C |
| Produktgewicht                  | 0,28 kg    |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 6,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,900 cm  |
| VPE 1 Länge   | 12,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 318,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 16        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,399 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                         |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|