



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial VDM
Anwendung	Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäusotyp	2-Gehäuse
Rack-Typ	Fixiert
Gehäuse-Nennhöhe	500 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	380 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Produktbestimmung	Elektronik und Netzwerke
Geräteaufbau	1 hinterer Teil: innerhalb des Gehäuses 2 Kabeleinführungsplatte: Rückseite oben und unten 1 19-Zoll-Rack: 65 mm hinter der Frontplatte 1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss

Zusatzmerkmale

Türtyp	Glasiert
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	10
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontgehäuse und Frontrückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Gehäuse durch Befestigungselement Rack
Material	Gehäuse: Stahl 19-Zoll-Rack: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktgewicht	26 kg
Breite	600 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	380 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	62,0 cm
VPE 1 Breite	54,0 cm
VPE 1 Länge	43,0 cm
VPE 1 Gewicht	26,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------