



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX4FH
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys F LC1F Schütz
Produktkompatibilität	LC1F330 LC1F265
Steuerstromkreis-Typ	DC breiter Bereich
[Uc] Steuerkreisspannung	110 V DC
Induktivität des geschlossenen Stromkreises	287 H
Durchschnittlicher Widerstand	11 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C 2120 Ohm Halten bei 20 °C
Betriebszeit	40 - 50 ms Schließung 40 - 65 ms Öffnung
Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Max. Betriebsrate	60 cyc/h 70 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	Betrieb: 0,7 - 1,25 Uc (bei 70 °C) Abfallspannung: 0.2...0.45 Uc (bei 70 °C)
Anzugsleistung in W	750 W (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W	5 W bei 20 °C

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-55...70 °C
Produktgewicht	0,74 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,2 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	18,6 cm
VPE 1 Gewicht	851,5 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------