



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kurzbezeichnung des Geräts	KBC
Geräteanwendung	Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _n	10 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Polarität Abzweiginheit	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl

Zusatzmerkmale

Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Schutzart	Ohne Schutz
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² für 1 m lang - GST 18i3 Buchse
Breite	1 m
Tiefe	62 mm
Höhe	60 mm
Produktgewicht	165 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	11,500 cm
VPE 1 Gewicht	190,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	14,500 cm

VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,900 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	77,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	102,100 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------