



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Art des Bodens	Estrich Doppelboden Hohlraumboden
Form der Bodendose	Rund
Geräteanwendung	Trockene Umgebung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Deckel Einbaurahmen Gitter
Material	PA (Polyamid) 6 PA/ABS Stahlblech
Durchmesser	329 mm
Höhe	64 mm

Montage

Normen	DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,300 cm
VPE 1 Breite	34,100 cm
VPE 1 Länge	36,100 cm
VPE 1 Gewicht	2,960 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------