




Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Installationsabdeckung
Art des Bodens	Estrich
Zielort Produkt	Für Bodendose POS-200 für Serviceposten
Material	Stahlblech (verzinkt)
Menge pro Satz	Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20
Länge	361 mm
Höhe	3 mm
Breite	361 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	36,200 cm
VPE 1 Länge	36,200 cm
VPE 1 Gewicht	1,632 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.