



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman MIB
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Farbton	Weiß und rot
Zielort Produkt	MIB-A1 Montagekasten[RETURN]MIB-A2 Montagekasten
Geliefertes Zubehör	Abdeckung
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PA (Polyamid) 6
Menge pro Satz	Satz à 10
Schutzart (IP)	IP20
Länge	93 mm
Höhe	71 mm
Breite	40 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,900 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	9,100 cm
VPE 1 Gewicht	36,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,504 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------