



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TDL
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Produktkompatibilität	Modulare Buchse Lucent
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Montagemodus	Wandmontage
Material	PA (Polyamid) 6 GF30
Länge	67 mm
Höhe	28 mm
Breite	15 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	2,7 cm
VPE 1 Länge	6,7 cm
VPE 1 Gewicht	8 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Breite	0,015 cm
VPE 2 Länge	0,02 cm
VPE 2 Gewicht	90 g
VPE 3 Art	BAG
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	15,6 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	39,8 cm
VPE 3 Gewicht	3,118 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------