



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung	Wieland Stecker/Buchse Installationskoppler
Farbton	Weiß (RAL 1013)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Schutzabdeckung Endstück Beschriftung
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche	37° Erdungskabelschuh
Anzahl von Kabeln	2 1,4 m, 2,5 mm ² Kabel
Kabeltyp	H05VV-F3G
Geräteanschluss	In Slave-Steckdose stecken
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	125 mm
Höhe	84 mm
Breite	39 mm

Montage

Normen	IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,9 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	760,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	28,0 cm
VPE 2 Breite	27,0 cm

VPE 2 Länge	28,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,145 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	99,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	217,48 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------