



Hauptmerkmale

Bereich	Thorsman
Produktname	Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Form	Oval
Art der Deckensäule	Eine Steckdosenbox
Gerätedarstellung	Leer
Gelieferte Ausrüstung	400 mm Einstellbare Deckenbefestigung
Farbton	Natürlich
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage
Größe der Frontöffnung	80 mm
Material	Aluminium eloxiert
Länge	89 mm
Höhe	3400...3800 mm
Breite	89 mm
Abdeckungstyp	Geschlossene Abdeckung

Montage

Normen	SS 424 10 32 : 1989 PrEN 50085-2-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	7,356 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------