

# C40N32D250

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400N  
mit Micrologic 2.3 3P3D 63-250A,50kA/415V  
AC



## Hauptmerkmale

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                          | ComPacT neue Generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktname                                       | ComPacT NSX neue Generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurzbezeichnung des Geräts                        | NSX400N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkt- oder Komponententyp                      | Leistungsschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräteanwendung                                   | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung der Pole                             | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschreibung der geschützten Pole                 | 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [In] Bemessungsstrom                              | 250 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung                | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzwerktyp                                       | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzwerkfrequenz                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eignung für Isolation                             | Ja entspricht EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nutzungskategorie                                 | Kategorie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icu] Bemessungs-<br>Kurzschlussausschaltvermögen | 85 KA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 KA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>42 KA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>30 KA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>22 KA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>10 KA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 |
| Leistungsstufe                                    | N 50 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Name des Auslösers                                | Micrologic 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auslöser-Technologie                              | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzfunktionen des Auslösers                    | LSol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steuerungstyp                                     | Kippschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montageart des Leistungsschalters                 | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Zusatzmerkmale

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                                 | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit                          | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen              | 85 KA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 KA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>42 KA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>30 KA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>11 KA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Mechanische Lebensdauer                                            | 15000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektrische Lebensdauer                                            | 12000 Zyklen bei 440 V In/2<br>6000 Zyklen bei 440 V In<br>6000 Zyklen bei 690 V In/2<br>3000 Zyklen bei 690 V In                                                                                                                                                                                                                            |
| Verlustleistung pro Pol                                            | 7,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montagehalterung                                                   | Rückwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montageposition                                                    | Horizontal und vertikal<br>Auf dem Rücken liegend                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anschluss auf der Oberseite                                        | Vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss auf der Unterseite                                       | Vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlussraster                                                    | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzart                                                          | L : für Überlastschutz (Langzeit)<br>SO : für Kurzzeit-Kurzschlusschutz mit fester Verzögerung<br>I : für unverzügelter Kurzschlusschutz                                                                                                                                                                                                     |
| Auslöserleistung                                                   | 250 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme                    | 70 - 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung             | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung                 | 400 S bei 1,5 x Ir<br>16 S bei 6 x Ir<br>11 s bei 7,2 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thermischer Speicher                                               | 20 Minuten vor und nach der Auslösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes                     | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes                         | 1,5 - 10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung            | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [li] Typ der Einstellung des unverzügerten Kurzschlusschutzes      | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [li] Einstellbereich des unverzügerten Kurzschlusschutzes          | 3.000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erdschlusschutz                                                    | Ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zonenselektive Verriegelung ZSI                                    | Ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen          | 6 Steckplatz (Steckplätze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokale Signalisierung                                              | Blinkende LED (grün) für betriebsbereit<br>LED 105 % Ir (rot) für Überlast<br>LED 90 % Ir (orange) für Überlast                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite (B)                                                         | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe (H)                                                           | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiefe (T)                                                          | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktgewicht                                                     | 6,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Montage

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Normen                        | EN/IEC 60947                 |
| Produktzertifizierungen       | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine |
| Überspannungskategorie        | Klasse II                    |
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II                    |
| Verschmutzungsgrad            | 3 entspricht IEC 60664-1     |
| Schutzart (IP)                | IP40 entspricht IEC 60529    |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IK)                   | IK07 entspricht IEC 62262                                               |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50...85 °C                                                             |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95 %                                                                |
| Betriebshöhe                     | 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung<br>2.000 - 5.000 m mit Unterlastung |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 14,8 cm  |
| VPE 1 Breite  | 15,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 29,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 5,618 kg |
| VPE 2 Art     | S04      |
| VPE 2 Menge   | 2        |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 40,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 60,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 12,08 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                        |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                        |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                           |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|