



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): vorne ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): Rückseite PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung
Produktgewicht	1 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsmodus	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Leistungsaufnahme	350 mA bei 24 V 250 mA bei 12 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (Stromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 V DC 24 V DC
Geräuschpegel	0...105 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	18 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,307 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	9,094 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	24 cm
VPE 3 Gewicht	33,024 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Sirene

Abmessungen

mm
in.

